



FL126A

orion+ Obudowa stalowa 950x600x300mm, IP65, drzwi stalowe pełne

Specyfikacja techniczna

Funkcje

coverwithoverpressurerelease	Nie
------------------------------	-----

Konfiguracja

Liczba modułów	156
----------------	-----

Kompatybilność

Nadaje się do ochrony przeciwbłyskowej	Nie
--	-----

Prąd

Prąd znamionowy In	630 A
--------------------	-------

Wymiary

Głębokość produktu	300 mm
Głębokość wewnętrzna	295 mm
Wysokość produktu	950 mm
Szerokość produktu	600 mm
Szerokość w jednostkach podziału	26
Grubość materiału ścianki bocznej	2 mm

Pokrywa / Drzwi / Element wierzchni

Grubość materiału pokrywy	21.5 mm
Rodzaj zamka	Trójkątne 7 mm
Zamykany	Tak
Liczba zamków	2
Przezroczysta pokrywa/drzwi	Nie

Materiał

Kolor	RAL 7035
Kolor	jasnoszary
Kolor RAL	RAL 7035
Materiał	stal
Powierzchnia	malowane proszkowo

Instalacja / Montaż

Przystosowany do użytku na zewnątrz	Nie
-------------------------------------	-----

Wyposażenie

Liczba rzędów pod aparaty	6
Liczba kluczy	2
Liczba otworów na płyty kołnierzone	2

Możliwość rozszerzenia	Tak
Norma	
Dyrektywa europejska WEEE	dotyczy
Bezpieczeństwo	
Oznaczenie odporności na udary mechaniczne IK	IK10
Klasa ochronności	klasa ochronności I
Zgodny z REACH	Nie
Zgodny z dyrektywą ROHS	Tak
Otrzymanie funkcji	-