



FL163A

orion+ Obudowa stalowa 500x500x200mm, IP65, drzwi transparentne

Specyfikacja techniczna

Funkcje

coverwithoverpressurerelease	Nie
------------------------------	-----

Kompatybilność

Nadaje się do ochrony przeciwbłyskowej	Nie
--	-----

Prąd

Prąd znamionowy In	630 A
--------------------	-------

Wymiary

Głębokość montażu	100 mm
Głębokość produktu	200 mm
Głębokość wewnętrzna	300 mm
Wysokość produktu	500 mm
Szerokość produktu	500 mm
Grubość materiału ścianki bocznej	2 mm

Pokrywa / Drzwi / Element wierzchni

Grubość materiału pokrywy	1.5 mm
Rodzaj zamka	Trójkątne 7 mm
Zamykany	Tak
Przezroczysta pokrywa/drzwi	Tak

Materiał

Kolor	RAL 7035
Kolor	jasnoszary
Kolor RAL	RAL 7035
Materiał	stal
Powierzchnia	malowane proszkowo

Instalacja / Montaż

Przystosowany do użytku na zewnątrz	Nie
-------------------------------------	-----

Wypożenie

Liczba kluczy	1
Liczba otworów na płyty kołnierzone	2
Możliwość rozszerzenia	Nie

Norma

Dyrektywa europejska WEEE	dotyczy
---------------------------	---------

Bezpieczeństwo

Oznaczenie odporności na udary mechaniczne IK	IK10
Klasa ochronności	klasa ochronności I
Zgodny z REACH	Nie
Zgodny z dyrektywą ROHS	Tak
Otrzymanie funkcji	-