



FL178A

orion+ Obudowa stalowa 950x800x300mm, IP65, drzwi transparentne

Specyfikacja techniczna

Funkcje

coverwithoverpressurerelease	Nie
------------------------------	-----

Konfiguracja

Liczba modułów	222
----------------	-----

Kompatybilność

Nadaje się do ochrony przeciwbłyskowej	Nie
--	-----

Prąd

Prąd znamionowy In	630 A
--------------------	-------

Wymiary

Głębokość montażu	300 mm
Głębokość produktu	300 mm
Głębokość wewnętrzna	300 mm
Wysokość produktu	950 mm
Szerokość produktu	800 mm
Szerokość w jednostkach podziału	37
Grubość materiału ścianki bocznej	1.2 mm

Pokrywa / Drzwi / Element wierzchni

Grubość materiału pokrywy	21.5 mm
Rodzaj zamka	Trójkątne 7 mm
Zamykany	Tak
Liczba zamków	2
Przezroczysta pokrywa/drzwi	Tak

Materiał

Kolor	RAL 7035
Kolor	jasnoszary
Kolor RAL	RAL 7035
Materiał	stal
Powierzchnia	malowane proszkowo

Instalacja / Montaż

Przystosowany do użytku na zewnątrz	Tak
-------------------------------------	-----

Wyposażenie

Liczba rzędów pod aparaty	6
Liczba kluczy	2

Liczba otworów na płyty kołnierzowe	2
Możliwość rozszerzenia	Tak

Norma

Dyrektywa europejska WEEE	nie dotyczy
---------------------------	-------------

Bezpieczeństwo

Oznaczenie odporności na udary mechaniczne IK	IK10
Klasa ochronności	klasa ochronności I
Zgodny z REACH	Nie
Zgodny z dyrektywą ROHS	Tak
Otrzymanie funkcji	-