



FL209B

orion+ Obudowa poliester 500x300x200mm, IP66, BOX-struct., drzwi pełne

Specyfikacja techniczna

Wymiary

Wysokość	500 mm
Szerokość	300 mm
Głębokość	200 mm
Grubość ścianki bocznej	2 mm

Bezpieczeństwo

Klasa ochronności IP	IP66
Klasa ochronności	Klasa izolacji II
Typ blokowania	3-stronne 7 mm, Blokada na klucz
Odporność na uderzenie IK	IK10

Sprzęt

Liczba otworów płyty kołnierzej	0
Liczba rzędów	3

Instalacja, montaż

Montaż na	Montaż ścienny
Nadaje się do użytku na zewnątrz	Tak

Materiały

Kolor	Jasnoszary
Kod RAL	7035
Obróbka	Stan surowy
Materiał	Poliester wzmocniony szkłem

Pokrywa, drzwi

Liczba drzwi obudowy	1
Liczba zamków	2
Drzwi/pokrywa są przezroczyste	Nie

Prąd elektryczny

Prąd znamionowy	630 A
-----------------	-------