



FL263B

orion+ Obudowa poliester 500x400x200mm, IP66, BOX-struct., d.transp.

Specyfikacja techniczna

Funkcje

coverwithoverpressurerelease	Nie
------------------------------	-----

Konfiguracja

Liczba modułów	54
----------------	----

Kompatybilność

Nadaje się do ochrony przeciwbłyskowej	Nie
--	-----

Prąd

Prąd znamionowy In	630 A
--------------------	-------

Wymiary

Głębokość produktu	200 mm
Głębokość wewnętrzna	200 mm
Wysokość produktu	500 mm
Szerokość produktu	400 mm
Szerokość w jednostkach podziału	18
Grubość materiału ścianki bocznej	3 mm

Pokrywa / Drzwi / Element wierzchni

Rodzaj zamka	Trójkątne 7 mm
Zamykany	Tak
Liczba zamków	2
Przezroczysta pokrywa/drzwi	Tak

Materiał

Kolor	RAL 7035
Kolor	jasnoszary
Kolor RAL	RAL 7035
Materiał	Poliester wzmocniony włóknem szklanym
Powierzchnia	naturalne

Instalacja / Montaż

Przystosowany do użytku na zewnątrz	Tak
-------------------------------------	-----

Wypożenie

Liczba rzędów pod aparaty	3
Liczba kluczy	2
Liczba rzędów w rozdzielnic	3
Liczba otworów na płyty kołnierzone	0

Norma

Dopuszczenia / atesty	BS EN 62208
Dyrektywa europejska WEEE	dotyczy

Bezpieczeństwo

Stopień ochrony	IP66
Klasa ochronności	klasa ochronności II
Zgodny z REACH	Nie
Zgodny z dyrektywą ROHS	Tak