



FL305B

orion+ Obudowa poliester 550x850x300mm, IP65, PANEL-struct., naśc., drzwi pełne

Specyfikacja techniczna

Wymiary

Wysokość	550 mm
Szerokość	850 mm
Głębokość	300 mm
Grubość ścianki bocznej	1,50 mm

Bezpieczeństwo

Klasa ochronności IP	IP65
Klasa ochronności	Klasa izolacji II
Typ blokowania	3-stronne 7 mm, Blokada na klucz
Odporność na uderzenie IK	IK10

Sprzęt

Liczba sekcji w poziomie	1
Liczba otworów płyty kołnierzej	0
Liczba rzędów	3

Instalacja, montaż

Montaż na	Montaż ścienny
Nadaje się do użytku na zewnątrz	Tak

Materiały

Kolor	Jasnoszary
Kod RAL	7035
Obróbka	Malowany proszkowo
Materiał	Tworzywo sztuczne

Pokrywa, drzwi

Liczba drzwi obudowy	0
Drzwi/pokrywa są przezroczyste	Tak

Prąd elektryczny

Prąd znamionowy	630 A
-----------------	-------