



FL312B

**orion+ Obudowa poliester 1150x1100x300mm, IP65, PANEL-struct., naśc., d.pełne**

#### Specyfikacja techniczna

##### Wymiary

Wysokość	1150 mm
Szerokość	1100 mm
Głębokość	300 mm
Grubość ścianki bocznej	1,50 mm

##### Bezpieczeństwo

Klasa ochronności IP	IP65
Klasa ochronności	Klasa izolacji II
Typ blokowania	3-stronne 7 mm, Blokada na klucz
Odporność na uderzenie IK	IK10

##### Sprzęt

Liczba sekcji w poziomie	2
Liczba otworów płyty kołnierzowej	2
Liczba rzędów	7

##### Instalacja, montaż

Montaż na	Montaż ścienny
Nadaje się do użytku na zewnątrz	Tak

##### Materiały

Kolor	Jasnoszary
Kod RAL	7035
Obróbka	Malowany proszkowo
Materiał	Tworzywo sztuczne

##### Pokrywa, drzwi

Liczba drzwi obudowy	2
Drzwi/pokrywa są przezroczyste	Tak

##### Prąd elektryczny

Prąd znamionowy	630 A
-----------------	-------