



FL327B

orion+ Obudowa poliester 1200x850x300mm, IP65, PANEL-struct., z cokołem, d.pełne

Specyfikacja techniczna

Funkcje

coverwithoverpressurerelease	Nie
------------------------------	-----

Konfiguracja

Liczba modułów	259
----------------	-----

Kompatybilność

Nadaje się do ochrony przeciwbłyskowej	Nie
--	-----

Prąd

Prąd znamionowy In	630 A
--------------------	-------

Wymiary

Głębokość montażu	300 mm
Głębokość produktu	300 mm
Głębokość wewnętrzna	300 mm
Wysokość produktu	1200 mm
Szerokość produktu	850 mm
Grubość materiału ścianki bocznej	2 mm

Pokrywa / Drzwi / Element wierzchni

Rodzaj zamka	zamek cylindryczny
Zamykany	Tak
Przezroczysta pokrywa/drzwi	Nie

Materiał

Kolor	RAL 7035
Kolor	jasnoszary
Kolor RAL	RAL 7035
Materiał	Poliester wzmocniony włóknem szklanym
Powierzchnia	malowane proszkowo

Instalacja / Montaż

Przystosowany do użytku na zewnątrz	Tak
-------------------------------------	-----

Wypożyczenie

Liczba rzędów pod aparaty	7
Liczba pól / sekcji	1
Liczba kluczy	2
Liczba otworów na płyty kołnierzone	0
Możliwość rozszerzenia	Nie

Norma

Dyrektywa europejska WEEE

dotyczy

Bezpieczeństwo

Klasa ochronności

klasa ochronności II

Zgodny z REACH

Nie

Zgodny z dyrektywą ROHS

Tak

Otrzymanie funkcji

-