



FL352B

orion+ Ob. poliester 1450x850x300mm, IP65, PANEL-struct., stoj., dwu-sekc.,d.pet

Specyfikacja techniczna

Funkcje

coverwithoverpressurerelease	Nie
------------------------------	-----

Konfiguracja

Liczba modułów	111
----------------	-----

Kompatybilność

Nadaje się do ochrony przeciwbłyskowej	Nie
--	-----

Prąd

Prąd znamionowy In	630 A
--------------------	-------

Wymiary

Głębokość montażu	300 mm
Głębokość produktu	300 mm
Głębokość wewnętrzna	300 mm
Wysokość produktu	1450 mm
Szerokość produktu	850 mm
Grubość materiału ścianki bocznej	2 mm

Pokrywa / Drzwi / Element wierzchni

Grubość materiału pokrywy	2 mm
Rodzaj zamka	zamek cylindryczny
Zamykany	Tak
Przezroczysta pokrywa/drzwi	Nie

Materiał

Kolor	RAL 7035
Kolor	jasnoszary
Kolor RAL	RAL 7035
Materiał	Poliester wzmocniony włóknem szklanym
Powierzchnia	malowane proszkowo

Instalacja / Montaż

Przystosowany do użytku na zewnątrz	Tak
-------------------------------------	-----

Wypożenie

Liczba rzędów pod aparaty	3
Liczba pól / sekcji	1
Liczba kluczy	2
Liczba otworów na płyty kołnierzone	0

Możliwość rozszerzenia	Nie
------------------------	-----

Norma

Dyrektywa europejska WEEE	nie dotyczy
---------------------------	-------------

Bezpieczeństwo

Klasa ochronności	klasa ochronności II
Zgodny z REACH	Nie
Otrzymanie funkcji	-