



FL531B

orion+ Obudowa poliestrowa 1100x900x300mm, PANEL-struct., z cokołem, d.transp.

Specyfikacja techniczna

Konstrukcja

Montaż	Montaż uziemienia
--------	-------------------

Funkcje

coverwithoverpressurerelease	Nie
------------------------------	-----

Konfiguracja

Liczba modułów	230
----------------	-----

Kompatybilność

Nadaje się do ochrony przeciwbłyskowej	Nie
--	-----

Prąd

Prąd znamionowy In	630 A
--------------------	-------

Wymiary

Głębokość montażu	300 mm
Głębokość produktu	300 mm
Głębokość wewnętrzna	300 mm
Wysokość produktu	900 mm
Szerokość produktu	1100 mm
Grubość materiału ścianki bocznej	1.5 mm

Pokrywa / Drzwi / Element wierzchni

Rodzaj zamka	Trójkątne 7 mm
Przezroczysta pokrywa/drzwi	Tak

Materiał

Kolor	RAL 7035
Kolor	jasnoszary
Kolor RAL	RAL 7035
Materiał	tworzywo
Powierzchnia	malowane proszkowo

Instalacja / Montaż

Przystosowany do użytku na zewnątrz	Tak
-------------------------------------	-----

Wyposażenie

Liczba rzędów pod aparaty	5
Liczba pól / sekcji	2
Liczba kluczy	1

Liczba otworów na płyty kołnierzowe	0
Możliwość rozszerzenia	Tak
Norma	
Dyrektywa europejska WEEE	nie dotyczy
Bezpieczeństwo	
Oznaczenie odporności na udary mechaniczne IK	IK10
Klasa ochronności	klasa ochronności II
Zgodny z REACH	Nie
Otrzymanie funkcji	-