



FL644A

orion+ Drzwi wewnętrzne poliestrowe H500 L300

Specyfikacja techniczna

Wymiary

Wysokość	450 mm
Szerokość	250 mm
Głębokość	20 mm

Pokrywa, drzwi

Liczba drzwi obudowy	1
Typ drzwi	Drzwi wewnętrzne

Materiały

Kod RAL	7035
Kolor	Jasnoszary
Materiał	Poliester wzmocniony szkłem
Obróbka	Stan surowy

Bezpieczeństwo

Klasa ochronności	Klasa izolacji II
Klasa ochronności IP	IP30
Typ blokowania	Podwójna blokada 3 mm

Łączność

Rodzaj montażu	Mocowanie śrubowe
----------------	-------------------