



FP21SW2

**univers Obudowa stojąca IP54/II 1950x300x205**

**Specyfikacja techniczna**

**Wymiary**

|                         |         |
|-------------------------|---------|
| Wysokość                | 1950 mm |
| Szerokość               | 300 mm  |
| Głębokość               | 205 mm  |
| Grubość ścianki bocznej | 1 mm    |

**Bezpieczeństwo**

|                           |                   |
|---------------------------|-------------------|
| Klasa ochronności IP      | IP54              |
| Klasa ochronności         | Klasa izolacji II |
| Typ blokowania            | Blokada na pręt   |
| Odporność na uderzenie IK | IK09              |

**Sprzęt**

|                                   |    |
|-----------------------------------|----|
| Liczba sekcji w poziomie          | 1  |
| Liczba otworów płyty kołnierzowej | 2  |
| Liczba rzędów                     | 12 |

**Instalacja, montaż**

|                                  |                     |
|----------------------------------|---------------------|
| Montaż na                        | Mocowanie podłogowe |
| Nadaje się do użytku na zewnątrz | Nie                 |

**Materiały**

|          |                    |
|----------|--------------------|
| Kolor    | Czysta biel        |
| Kod RAL  | 9010               |
| Obróbka  | Malowany proszkowo |
| Materiał | Stal               |

**Pokrywa, drzwi**

|                                |     |
|--------------------------------|-----|
| Liczba drzwi obudowy           | 1   |
| Liczba zamków                  | 1   |
| Drzwi/pokrywa są przezroczyste | Nie |

**Prąd elektryczny**

|                 |       |
|-----------------|-------|
| Prąd znamionowy | 250 A |
|-----------------|-------|