



FP41TN2

## univers Obudowa naścienna IP44/I 650x300x205

### Specyfikacja techniczna

#### Wymiary

Wysokość	650 mm
Szerokość	300 mm
Głębokość	205 mm
Grubość ścianki bocznej	1 mm

#### Bezpieczeństwo

Klasa ochronności IP	IP44
Klasa ochronności	Klasa izolacji I
Typ blokowania	Bez zamka
Odporność na uderzenie IK	IK09

#### Sprzęt

Liczba sekcji w poziomie	1
Liczba otworów płyty kołnierzowej	2
Liczba rzędów	4

#### Instalacja, montaż

Montaż na	Montaż ścienny
Nadaje się do użytku na zewnątrz	Nie

#### Materiały

Kolor	Czysta biel
Kod RAL	9010
Obróbka	Malowany proszkowo
Materiał	Stal

#### Pokrywa, drzwi

Liczba drzwi obudowy	1
Liczba zamków	1
Drzwi/pokrywa są przezroczyste	Nie

#### Prąd elektryczny

Prąd znamionowy	250 A
-----------------	-------