



FR02S

## univers Rozdzielnica wisząca IP55/II 550x1550x275

### Specyfikacja techniczna

#### Wymiary

Wysokość	1550 mm
Szerokość	550 mm
Głębokość	275 mm
Grubość ścianki bocznej	1,50 mm

#### Bezpieczeństwo

Klasa ochronności IP	IP55
Klasa ochronności	Klasa izolacji II
Typ blokowania	Bez zamka
Odporność na uderzenie IK	IK10

#### Sprzęt

Liczba sekcji w poziomie	2
Liczba otworów płyty kołnierzowej	4
Liczba rzędów	10

#### Instalacja, montaż

Montaż na	Mocowanie podłogowe, Montaż ścienny
Nadaje się do użytku na zewnątrz	Nie

#### Materiały

Kolor	Jasnoszary
Kod RAL	7035
Obróbka	Malowany proszkowo
Materiał	Stal
Wykończenie powierzchni	Mat

#### Pokrywa, drzwi

Liczba drzwi obudowy	1
Liczba zamków	1
Drzwi/pokrywa są przezroczyste	Nie

#### Prąd elektryczny

Prąd znamionowy	800 A
-----------------	-------

#### Napięcie

Napięcie znamionowe	690 - 690 V
---------------------	-------------