



FR24U2

**univers Rozdzielnica stojąca IP55/II 1050x1850x400 + cokół 200mm, drzwi transp.**

#### Specyfikacja techniczna

##### Wymiary

Wysokość	2050 mm
Szerokość	1050 mm
Głębokość	400 mm
Grubość ścianki bocznej	1,50 mm

##### Bezpieczeństwo

Klasa ochronności IP	IP55
Klasa ochronności	Klasa izolacji II
Typ blokowania	Bez zamka
Odporność na uderzenie IK	IK10

##### Sprzęt

Liczba sekcji w poziomie	4
Liczba otworów płyty kołnierzowej	8
Liczba rzędów	12

##### Instalacja, montaż

Montaż na	Mocowanie podłogowe, Montaż ścienny
Nadaje się do użytku na zewnątrz	Nie

##### Materiały

Kolor	Jasnoszary
Kod RAL	7035
Obróbka	Malowany proszkowo
Materiał	Stal
Wykończenie powierzchni	Mat

##### Pokrywa, drzwi

Liczba drzwi obudowy	2
Liczba zamków	1
Drzwi/pokrywa są przezroczyste	Tak

##### Prąd elektryczny

Prąd znamionowy	800 A
-----------------	-------

##### Napięcie

Napięcie znamionowe	690 - 690 V
---------------------	-------------