



FR65E

univers Rozdzielnica wisząca IP55/I 1300x950x275

Specyfikacja techniczna

Wymiary

Wysokość	950 mm
Szerokość	1300 mm
Głębokość	275 mm
Grubość ścianki bocznej	1,50 mm

Bezpieczeństwo

Klasa ochronności IP	IP55
Klasa ochronności	Klasa izolacji I
Typ blokowania	Bez zamka
Odporność na uderzenie IK	IK10

Sprzęt

Liczba sekcji w poziomie	5
Liczba otworów płyty kołnierzowej	10
Liczba rzędów	6

Instalacja, montaż

Montaż na	Mocowanie podłogowe, Montaż ścienny
Nadaje się do użytku na zewnątrz	Nie

Materiały

Kolor	Jasnoszary
Kod RAL	7035
Obróbka	Malowany proszkowo
Materiał	Stal
Wykończenie powierzchni	Mat

Pokrywa, drzwi

Liczba drzwi obudowy	2
Liczba zamków	1
Drzwi/pokrywa są przezroczyste	Nie

Prąd elektryczny

Prąd znamionowy	800 A
-----------------	-------

Napięcie

Napięcie znamionowe	690 - 690 V
---------------------	-------------