



FWB74S

## univers Rozdzielnica FW IP44/II 1100x1050x160

### Specyfikacja techniczna

#### Rodzaj połączenia

Liczba wejść kablowych	16
------------------------	----

#### Instalacja, montaż

Nadaje się do użytku na zewnątrz	Nie
----------------------------------	-----

Montaż na	Montaż podłogowy
-----------	------------------

#### Prąd elektryczny

Prąd znamionowy	125 A
-----------------	-------

#### Sprzęt

Liczba szyn	28
-------------	----

Liczba rzędów	7
---------------	---

Liczba sekcji w poziomie	4
--------------------------	---

Z zamkiem	Nie
-----------	-----

Posiada blok zacisków neutralnych	Tak
-----------------------------------	-----

Posiada blok zacisków uziemiających	Tak
-------------------------------------	-----

Posiada płytę montażową	Nie
-------------------------	-----

#### Pojemność

Liczba modułów	336
----------------	-----

#### Funkcje

Posiada wyłącznik główny zabezpieczający	Nie
--	-----

Z wlotami przewodów	Tak
---------------------	-----

#### Wymiary

Wysokość	1100 mm
----------	---------

Szerokość	1050 mm
-----------	---------

Głębokość	165 mm
-----------	--------

Zakres głębokości wbudowania	0,00 mm
------------------------------	---------

Liczba jednostek szerokości	48
-----------------------------	----

#### Pokrywa, drzwi

Liczba drzwi obudowy	2
----------------------	---

Liczba zamków	1
---------------	---

Typ uchwytu	Uchwyt na zawiasach
-------------	---------------------

Drzwi/pokrywa są przezroczyste	Nie
--------------------------------	-----

#### Łączność

Rodzaj montażu	Montaż powierzchniowy
----------------	-----------------------

**Materiały**

Materiał	Stal
Kod RAL	9010
Kolor	Czysta biel

**Bezpieczeństwo**

Klasa ochronności	Klasa izolacji II
Odporność na uderzenie IK	IK09
Klasa ochronności IP	IP44
Typ blokowania	Blokada na pręt, Bez zamka
Badanie rozżarzonym drutem	750 °C