



FZ015NV



**univers Drzwi lewe perforowane 950x800mm**

**Specyfikacja techniczna**

**Wymiary**

|           |        |
|-----------|--------|
| Wysokość  | 919 mm |
| Szerokość | 248 mm |
| Głębokość | 12 mm  |

**Pokrywa, drzwi**

|                                |                 |
|--------------------------------|-----------------|
| Drzwi/pokrywa są przezroczyste | Tak             |
| Liczba drzwi obudowy           | 1               |
| Typ drzwi                      | Drzwi częściowe |
| Liczba zamków                  | 0               |

**Materiały**

|          |                    |
|----------|--------------------|
| Kod RAL  | 9010               |
| Kolor    | Czysta biel        |
| Materiał | Stal               |
| Obróbka  | Malowany proszkowo |

**Architektura**

|                        |      |
|------------------------|------|
| Położenie drzwi szafki | Lewy |
|------------------------|------|

**Bezpieczeństwo**

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| Klasa ochronności IP | IP3X      |
| Typ blokowania       | Bez zamka |

**Sprzęt**

|                          |   |
|--------------------------|---|
| Liczba sekcji w poziomie | 1 |
|--------------------------|---|