



FZ196N

univers Drzwi prawe do obudowy IP44 1850x550mm

Specyfikacja techniczna

Wymiary

| | |
|-----------|---------|
| Wysokość | 1819 mm |
| Szerokość | 519 mm |
| Głębokość | 12 mm |

Pokrywa, drzwi

| | |
|--------------------------------|---------------------|
| Drzwi/pokrywa są przezroczyste | Nie |
| Liczba drzwi obudowy | 1 |
| Typ drzwi | Drzwi skrzydłowe |
| Typ uchwytu | Uchwyt na zawiasach |
| Liczba zamków | 1 |

Materiały

| | |
|----------|--------------------|
| Kod RAL | 9010 |
| Kolor | Czysta biel |
| Materiał | Stal |
| Obróbka | Malowany proszkowo |

Architektura

| | |
|------------------------|-------|
| Położenie drzwi szafki | Prawy |
|------------------------|-------|

Bezpieczeństwo

| | |
|----------------------|-----------------|
| Klasa ochronności IP | IP44 |
| Typ blokowania | Blokada na pręt |

Sprzęt

| | |
|--------------------------|---|
| Liczba sekcji w poziomie | 2 |
|--------------------------|---|