



FZ199N

### univers Drzwi prawe do obudowy IP44 1550x300mm

#### Specyfikacja techniczna

##### Wymiary

|           |         |
|-----------|---------|
| Wysokość  | 1519 mm |
| Szerokość | 269 mm  |
| Głębokość | 12 mm   |

##### Pokrywa, drzwi

|                                |                     |
|--------------------------------|---------------------|
| Drzwi/pokrywa są przezroczyste | Nie                 |
| Liczba drzwi obudowy           | 1                   |
| Typ drzwi                      | Drzwi skrzydłowe    |
| Typ uchwytu                    | Uchwyt na zawiasach |
| Liczba zamków                  | 1                   |

##### Materiały

|          |                    |
|----------|--------------------|
| Kod RAL  | 9010               |
| Kolor    | Czysta biel        |
| Materiał | Stal               |
| Obróbka  | Malowany proszkowo |

##### Architektura

|                        |       |
|------------------------|-------|
| Położenie drzwi szafki | Prawy |
|------------------------|-------|

##### Bezpieczeństwo

|                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| Klasa ochronności IP | IP44            |
| Typ blokowania       | Blokada na pręt |

##### Sprzęt

|                          |   |
|--------------------------|---|
| Liczba sekcji w poziomie | 1 |
|--------------------------|---|