



GBA501611ALU



tehalit.GBA Podstawa 50x161mm alu anodyzowany

Specyfikacja techniczna

Wymiary

Wysokość	56 mm
Szerokość	162 mm
Długość	2000 mm
Wewnętrzny przekrój poprzeczny	8000 - 8000 mm ²

Pokrywa, drzwi

Liczba możliwych do montażu pokryw	3
Szerokość osłony 1	45 mm
Szerokość osłony 2	45 mm
Szerokość osłony 3	45 mm

Pojemność

Maks. liczba kabli (Ø11mm, wypełnienie 50%, z urządzeniami)	30
Maks. liczba kabli (Ø11mm, wypełnienie 50%, bez urządzeń)	57

Kompatybilność

Kompatybilny rodzaj gniazda	47 x 45 mm
-----------------------------	------------

Instalacja, montaż

Perforacja podstawy	Nie
---------------------	-----

Materiały

Materiał	Aluminium
Obróbka	Anodowane
Kolor	Aluminium

Bezpieczeństwo

Odporność na uderzenie IK	IK07
Klasa ochronności IP	IP40

Warunki użytkowania

Zakres temperatur pracy	-5 - 90 °C
-------------------------	------------

Łączność

Akcesoria łączeniowe	Łącznik podstawy jest osobnym elementem
----------------------	---

Sprzęt

Z klamrą zaciskową kabla	Nie
Liczba klamer do kabli na metr	0

