



HA70402

tehalit.HA7 Pokrywa kanału grzebieniowego bezhalogenowego W=40mm

Specyfikacja techniczna

Kompatybilność

Zgodność produktu	HA7
-------------------	-----

Prąd

Odporny na upływ	Tak
------------------	-----

Wymiary

Długość	2000 mm
Szerokość kanału	40 mm

Pokrywa / Drzwi / Element wierzchni

Montaż pokrywy	zewnątrzna
Pokrywa z uszczelką	nie
Szerokość pokrywy	40 mm

Materiał

Kolor	jasnoszary
Materiał	PC/ABS
Grupa materiałowa	tworzywo
Powierzchnia	naturalne

Norma

Dyrektywa europejska RoHS	zgodny
---------------------------	--------

Bezpieczeństwo

Zgodny z REACH	Tak
Zgodny z dyrektywą ROHS	Tak
Wolne od halogenu	Tak

Temperatura

Temperatura otoczenia	-25...90 °C
-----------------------	-------------