



HAB403



## Modułowy rozłącznik izolacyjny obrotowy 4P 32A, rozmiar 1

### Specyfikacja techniczna

#### Prąd elektryczny

Prąd znamionowy	32 A
Dopuszczalny prąd znamionowy AC21	32 A
Dopuszczalna wartość znamionowa prądu AC21 kategoria B	32 A
Dopuszczalna wartość znamionowa prądu AC22 kategoria B	32 A
Dopuszczalny prąd znamionowy AC23 kategoria A	32 A
Dopuszczalna wartość znamionowa prądu AC23 kategoria B	32 A
Zwarciova zdolność znamionowa załączania I <sub>cm</sub> przy 415 V AC zgodnie z PN-EN-60947-3	1,80 kA
Prąd znamionowy krótkotrwały wytrzymywany I <sub>cw</sub> 1s PN-EN-60947	1,26 kA
Prąd znamionowy krótkotrwały wytrzymywany I <sub>cw</sub> PN-EN-60947	1,26 kA

#### Architektura

Układ biegunów	4P
Element sterujący/obsługowy	Uchwyt krótki
Liczba biegunów	4

#### Rodzaj połączenia

Przekrój poprzeczny przewodu sztywnego	16 mm <sup>2</sup>
--	--------------------

#### Napięcie

Napięcie znamionowe izolacji U <sub>i</sub>	800 V
Znamionowe napięcie udarowe U <sub>imp</sub>	8000 V
Napięcie znamionowe łączeniowe U <sub>e</sub> (AC)	380 - 415 V

#### Moc

Straty mocy na biegun dla prądu znamionowego	0,60 W
Całkowite straty mocy dla prądu znamionowego	2,40 W
Znamionowa moc robocza przy 400 V AC AC1	21000 W
Znamionowa moc robocza przy 400 V AC AC23	14000 W

#### Instalacja, montaż

Nominalny moment dokręcania	2 - 2,2 Nm
-----------------------------	------------

#### Sprzęt

Opcjonalny napęd silnikowy	Nie
Liczba styków pomocniczych przełącznych	0
Liczba styków pomocniczych rozwiernych	0
Liczba styków pomocniczych zwiernych	0
<b>Warunki użytkowania</b>	
Zakres temperatur pracy	-20 - 70 °C
<b>Pokrywa, drzwi</b>	
Z mechanizmem ryglującym	Tak
<b>Bezpieczeństwo</b>	
Klasa ochronności IP	IP20
<b>Częstotliwość</b>	
Częstotliwość	50 - 50 Hz
<b>Łączność</b>	
Typ złącza/wtyku	Zacisk śrubowy
<b>Funkcje</b>	
Jest przełącznikiem zmiany kierunku	Nie
Jako wyłącznik awaryjny	Nie
Jako rozłącznik główny	Tak
Jako rozłącznik remontowy	Tak
Jako rozłącznik bezpieczeństwa	Tak
Wersja rozłącznika mocy	Tak
<b>Pojemność</b>	
Liczba modułów	3,42