



HBT160H

### MCCB Blok RCD do P250 4P 160A I<sub>dn</sub> nastawny

#### Specyfikacja techniczna

##### Prąd elektryczny

Prąd znamionowy 160 A

Znamionowy prąd różnicowy I<sub>dn</sub> 30 mA, 100 mA, 300 mA, 1000 mA, 3000 mA, 6000 mA

##### Architektura

Liczba biegunów 4

##### Bezpieczeństwo

Typ wyłącznika różnicowoprądowego A

##### Napięcie

Napięcie znamionowe izolacji U<sub>i</sub> 500 V

Znamionowe napięcie udarowe U<sub>imp</sub> 6000 V

##### Rodzaj połączenia

Przekrój wejścia i wyjścia ze śrubami, dla przewodów litych 35 - 185 mm<sup>2</sup>

Przekrój poprzeczny wejścia i wyjścia ze śrubami dla przewodów elastycznych 35 - 150 mm<sup>2</sup>