



HFD412

Rozłącznik izolacyjny z bezpiecznikami 4P NH00 125 A

Specyfikacja techniczna

Prąd elektryczny

Prąd znamionowy	125 A
-----------------	-------

Architektura

Liczba biegunów	4
Element sterujący/obsługowy	Napęd obrotowy na drzwi

Napięcie

Napięcie znamionowe izolacji Ui	750 V
---------------------------------	-------

Moc

Całkowite straty mocy dla prądu znamionowego	81,20 W
Straty mocy na biegun dla prądu znamionowego	20,30 W
Znamionowa moc robocza przy 400 V AC AC1	82000 W

Bezpieczeństwo

Klasa ochronności IP	IP00
----------------------	------

Bezpiecznik

Rozmiar wkładki bezpiecznikowej	NH00
---------------------------------	------

Wymiary

Wysokość	162 mm
Szerokość	184 mm

Pokrywa, drzwi

Z mechanizmem ryglującym	Tak
--------------------------	-----