



HFD425

Rozłącznik izolacyjny z bezpiecznikami 4P NH1 250 A

Specyfikacja techniczna

Prąd elektryczny

Prąd znamionowy	250 A
-----------------	-------

Architektura

Liczba biegunów	4
Element sterujący/obsługowy	Napęd obrotowy na drzwi

Napięcie

Napięcie znamionowe izolacji Ui	750 V
---------------------------------	-------

Moc

Całkowite straty mocy dla prądu znamionowego	164,40 W
Straty mocy na biegun dla prądu znamionowego	41,10 W
Znamionowa moc robocza przy 400 V AC AC1	164000 W

Bezpieczeństwo

Klasa ochronności IP	IP00
----------------------	------

Bezpiecznik

Rozmiar wkładki bezpiecznikowej	NH1
---------------------------------	-----

Wymiary

Wysokość	195 mm
Szerokość	294 mm

Pokrywa, drzwi

Z mechanizmem ryglującym	Tak
--------------------------	-----