



HNG5002507035B

HNG Kanał grzebieniowy bezhalogenowy 50x25mm jasnoszary

Specyfikacja techniczna

Konstrukcja

Regulowany	Nie
------------	-----

Prąd

Odporny na upływ	Tak
------------------	-----

Wymiary

Wysokość kanału	50 mm
Długość	2000 mm
Szerokość kanału	25 mm
Szerokość szczeliny	5 mm
Szerokość	7.5 mm

Pokrywa / Drzwi / Element wierzchni

Kształt pokrywy	luźny
-----------------	-------

Materiał

Kolor	jasnoszary
Kolor RAL	RAL 7035
Grupa materiałowa	tworzywo
Powierzchnia	naturalne

Instalacja / Montaż

Otworowanie podstawy	EN 50085-2-3:1999
----------------------	-------------------

Przewód

Liczba n-przewodów, np.. H07Y-U/R/K 1,5 mm ²	43
Przekrój wewnętrzny / użyteczny	918 mm ²
Liczba n-przewodów, np.. H07Y-U/R/K 1,5 mm ²	31
Liczba n-przewodów, np.. H07Y-U/R/K 1,5 mm ²	60

Norma

Dyrektywa europejska RoHS	zgodny
Klasyfikacja UL 94	V1

Bezpieczeństwo

Zgodny z REACH	Tak
Zgodny z dyrektywą ROHS	Tak
Wolne od halogenu	Tak

Temperatura

Temperatura otoczenia

-25...90 °C