



HTC310H

### MCCB Moduł komunikacyjny do wyłącznika mocy h3+

#### Specyfikacja techniczna

#### Warunki użytkowania

Zakres temperatur pracy -25 - 70 °C

Temperatura przechowywania/transportu -35 - 70 °C

#### Łączność

Z systemem magistrali KNX radio Nie

#### Bezpieczeństwo

Klasa ochronności IP IP20

#### Pojemność

Liczba modułów 2

#### Napięcie

Typ napięcia zasilania DC

Zakres napięcia pracy 24 - 24 V

#### Rodzaj połączenia

Przekrój poprzeczny wyjścia cyfrowego 1,50 - 1,50 mm<sup>2</sup>

Przekrój poprzeczny wejścia cyfrowego 1,50 - 1,50 mm<sup>2</sup>

#### Instalacja, montaż

Montaż na Szyna DIN