



HTC320H

## MCCB Moduł komunikacyjny z wejściami i wyjściami do wyłącznika mocy h3+

### Specyfikacja techniczna

#### Warunki użytkowania

Zakres temperatur pracy	-25 - 70 °C
Temperatura przechowywania/transportu	-35 - 70 °C

#### Łączność

Z systemem magistrali KNX radio	Nie
---------------------------------	-----

#### Bezpieczeństwo

Klasa ochronności IP	IP20
----------------------	------

#### Pojemność

Liczba modułów	2
----------------	---

#### Napięcie

Typ napięcia zasilania	DC
Zakres napięcia pracy	24 - 24 V

#### Rodzaj połączenia

Przekrój poprzeczny wyjścia cyfrowego	1,50 - 1,50 mm <sup>2</sup>
Przekrój poprzeczny wejścia cyfrowego	1,50 - 1,50 mm <sup>2</sup>

#### Instalacja, montaż

Montaż na	Szyna DIN
-----------	-----------