



HXA024H

## MCCB Styk sygnalizacyjny x160-P160-x250-P250-x630-P630 1P 250VAC

### Specyfikacja techniczna

#### Prąd elektryczny

Prąd znamionowy	3 A
Prąd znamionowy 230 V AC15	3 A

#### Łączność

Typ złącza/wtyku	quickconnect
Rodzaj montażu	Montaż na click

#### Rodzaj połączenia

Rodzaj styku	1NC+1NO
Przekrój poprzeczny przewodu elastycznego	0.5 - 1.25 mm <sup>2</sup>
Przekrój poprzeczny przewodu sztywnego	0.5 - 1.25 mm <sup>2</sup>

#### Napięcie

Znamionowe napięcie udarowe Uimp	1500 V
Typ napięcia zasilania	AC/DC

#### Moc

Całkowite straty mocy dla prądu znamionowego	3 W
--	-----

#### Sprzęt

Liczba styków INV	0
Liczba styków NC	1

#### Bezpieczeństwo

Klasa ochronności IP	IP4X
----------------------	------