



HXA054H

Wyzwalacz podnapięciowy zwłoczny x160-x250 220-240VAC

Specyfikacja techniczna

Napięcie

Napięcie sterowania DC	0 V
Napięcie sterowania AC	220 / 240 V

Częstotliwość

Częstotliwość (zakres do ETIM)	50 do 60 Hz
--------------------------------	-------------

Moc

Całkowite straty mocy dla prądu znamionowego	1.5 W
--	-------

Wypożażenie

Liczba dodatkowych styków NC	0
Liczba dodatkowych styków NO	0
Liczba dodatkowych styków przełączających	0

Norma

Dyrektywa europejska WEEE	dotyczy
---------------------------	---------

Warunki użytkowania

Stopień zanieczyszczenia zgodnie z IEC 60664 / IEC 60947-2.	3
---	---