



HXA055H

**MCCB Wyzwalacz podnapięciowy zwłoczny x160-P160-x250-P250-x630-P630 380-415VAC**

**Specyfikacja techniczna**

**Moc**

Maksymalna moc pobierana 2,30 VA

**Bezpieczeństwo**

Klasa ochronności IP IP4X

**Napięcie**

Napięcie sterowania AC 380 - 450 V

Napięcie sterowania DC 0 - 0 V

**Funkcje**

Zwłoczny Tak