



HXC015H

Wyzwalacz podnapięciowy h250-h630 380-450VAC

Specyfikacja techniczna

Napięcie

Napięcie sterowania DC	0 V
Napięcie sterowania AC	380 / 450 V

Częstotliwość

Częstotliwość (zakres do ETIM)	50 do 60 Hz
--------------------------------	-------------

Moc

Całkowite straty mocy dla prądu znamionowego	2.3 W
--	-------

Wypożenie

Liczba dodatkowych styków NC	0
Liczba dodatkowych styków NO	0
Liczba dodatkowych styków przełączających	0

Norma

Dyrektywa europejska WEEE	dotyczy
---------------------------	---------

Warunki użytkowania

Stopień zanieczyszczenia zgodnie z IEC 60664 / IEC 60947-2.	3
---	---