



HXD051H

Wyzwalacz podnapięciowy zwłoczny h400-h630 4P 24VDC

Specyfikacja techniczna

Napięcie

Napięcie sterowania DC	24 V
Napięcie sterowania AC	0 V

Moc

Całkowite straty mocy dla prądu znamionowego	0.5 W
--	-------

Wypożenie

Liczba dodatkowych styków NC	0
Liczba dodatkowych styków NO	0
Liczba dodatkowych styków przełączających	0

Norma

Dyrektywa europejska WEEE	dotyczy
---------------------------	---------

Warunki użytkowania

Stopień zanieczyszczenia zgodnie z IEC 60664 / IEC 60947-2.	3
---	---