



HXE051H

MCCB Wyzwalacz podnapięciowy zwłoczny h800-h1600 3P 24VDC

Specyfikacja techniczna

Moc

Maksymalna moc pobierana 0,70 VA

Bezpieczeństwo

Klasa ochronności IP IP4X

Napięcie

Napięcie sterowania AC 0 - 0 V

Napięcie sterowania DC 24 - 24 V

Funkcje

Zwłoczny Tak