



HXE055H

MCCB Wyzwalacz podnapięciowy zwłoczny h800-h1600 3P 380-415VAC

Specyfikacja techniczna

Moc

Maksymalna moc pobierana 2,10 VA

Bezpieczeństwo

Klasa ochronności IP IP4X

Napięcie

Napięcie sterowania AC 380 - 415 V

Napięcie sterowania DC 0 - 0 V

Funkcje

Zwłoczny Tak