



HXF051H

## MCCB Wyzwalacz podnapięciowy zwłoczny h800-h1600 4P 24VDC

### Specyfikacja techniczna

#### Moc

Maksymalna moc pobierana 0,70 VA

#### Bezpieczeństwo

Klasa ochronności IP IP4X

#### Napięcie

Napięcie sterowania AC 0 - 0 V

Napięcie sterowania DC 24 - 24 V

#### Funkcje

Zwłoczny Tak