



HXF054H

## MCCB Wyzwalacz podnapięciowy zwłoczny h1600 4P 220-240VAC

### Specyfikacja techniczna

#### Moc

Maksymalna moc pobierana 2,90 VA

#### Bezpieczeństwo

Klasa ochronności IP IP4X

#### Napięcie

Napięcie sterowania AC 220 - 240 V

Napięcie sterowania DC 0 - 0 V

#### Funkcje

Zwłoczny Tak