



HYT006H

MCCB Zaciski kłatkowe P250 Al 4P 1x 50-185mm²

Specyfikacja techniczna

Konstrukcja

Liczba biegunów	4 P
Układ biegunów	4 P

Prąd

Prąd znamionowy In	250 A
--------------------	-------

Instalacja / Montaż

Moment dokręcający	12 Nm
--------------------	-------

Podłączenie

Przekrój przewodu	50...185 mm ²
Przekrój przewodu (elastycznego)	50...185 mm ²
Przekrój przewodu (sztywnego)	50...185 mm ²

Przewód

Materiał przewodów	Cu / Al
--------------------	---------

Norma

Dyrektywa europejska RoHS	zgodny
Dyrektywa europejska WEEE	dotyczy

Bezpieczeństwo

Zgodny z REACH	Tak
Zgodny z dyrektywą ROHS	Tak
Wolne od halogenu	Tak