



HZI855

## Sterownik przełącznika zasilania

### Specyfikacja techniczna

#### Napięcie

Napięcie znamionowe łączeniowe  $U_e$  (AC) 240 - 415 V

#### Rodzaj połączenia

Przekrój poprzeczny wyjścia ze sztywnym przewodem 1,5 - 2,5 mm<sup>2</sup>

Przekrój poprzeczny wyjścia z przewodem elastycznym 1,5 - 2,5 mm<sup>2</sup>

#### Sprzęt

Liczba wyjść 6

Liczba wejść 6

#### Warunki użytkowania

Zakres temperatur pracy -30 - 70 °C

#### Moc

Moc zużyta w W 6 W

#### Bezpieczeństwo

Klasa ochronności IP IP30