



K96C

Zaciski do szyn zbiorczych 25-35mm² Cu 12x5mm

Specyfikacja techniczna

Rodzaj połączenia

Przekrój poprzeczny przewodu elastycznego	2.5 - 35 mm ²
Przekrój poprzeczny przewodu sztywnego	2.5 - 35 mm ²

Instalacja, montaż

Nominalny moment dokręcania	5 - 5 Nm
-----------------------------	----------

Wymiary

Wysokość szyny zbiorczej	12 mm
Szerokość/grubość szyny zbiorczej	5 - 5 mm
Wysokość	28,50 mm
Szerokość	15 mm
Głębokość	30 mm

Prąd elektryczny

Prąd znamionowy	115 A
-----------------	-------