



KB163N

Szyna grzebieniowa kołkowa pozioma 1P 10mm² 13M powłoka niebieska

Specyfikacja techniczna

Prąd elektryczny

Prąd znamionowy 63 A

Architektura

Liczba biegunów 1

Wymiary

Długość 228 mm

Napięcie

Znamionowe napięcie udarowe Uimp 4000 V

Rodzaj połączenia

Przekrój poprzeczny przewodu sztywnego 10 mm²

Pojemność

Liczba modułów 13