



**Szyna grzebieniowa kołkowa pozioma 1P 10mm<sup>2</sup> 13M powłoka brązowa**

**Specyfikacja techniczna**

**Prąd elektryczny**

Prąd znamionowy 63 A

**Architektura**

Liczba biegunów 1

**Wymiary**

Długość 228 mm

**Napięcie**

Znamionowe napięcie udarowe Uimp 4000 V

**Rodzaj połączenia**

Przekrój poprzeczny przewodu sztywnego 10 mm<sup>2</sup>

**Pojemność**

Liczba modułów 13

KB163P