



KCL363L

Szyna grzebieniowa kołkowa pionowa 3P 16mm² do MCB 2-rzędowa lewa 125mm

Specyfikacja techniczna

Prąd elektryczny

Prąd znamionowy 63 A

Architektura

Liczba biegunów 3

Wymiary

Długość 146 mm

Napięcie

Znamionowe napięcie udarowe Uimp 4000 V

Rodzaj połączenia

Przekrój poprzeczny przewodu sztywnego 10 mm²