



KD303M

Szyna fazowa widełkowa 3P do 3 wyłączników silnikowych MM5xxN, 10 mm<sup>2</sup>

#### Specyfikacja techniczna

##### Prąd elektryczny

Prąd znamionowy 63 A

##### Architektura

Liczba biegunów 3

##### Wymiary

Długość 132 mm

##### Napięcie

Znamionowe napięcie udarowe Uimp 4500 V

##### Rodzaj połączenia

Przekrój poprzeczny przewodu sztywnego 10 mm<sup>2</sup>

##### Warunki użytkowania

Zakres temperatur pracy -25 - 55 °C

##### Pojemność

Liczba modułów 7,50