



KDN163B

### Szyna grzebieniowa widełkowa pozioma 1P 10mm<sup>2</sup> 57M

#### Specyfikacja techniczna

##### Prąd elektryczny

Prąd znamionowy 63 A

##### Architektura

Liczba biegunów 1

##### Wymiary

Długość 1000 mm

##### Napięcie

Znamionowe napięcie udarowe Uimp 4500 V

##### Rodzaj połączenia

Przekrój poprzeczny przewodu sztywnego 10 mm<sup>2</sup>

##### Pojemność

Liczba modułów 57