



KDN380A

### Szyna grzebieniowa widełkowa pozioma 3P 16mm<sup>2</sup> 12M

#### Specyfikacja techniczna

##### Prąd elektryczny

Prąd znamionowy 80 A

##### Architektura

Liczba biegunów 3

##### Wymiary

Długość 210 mm

##### Napięcie

Znamionowe napięcie udarowe Uimp 4500 V

##### Rodzaj połączenia

Przekrój poprzeczny przewodu sztywnego 16 mm<sup>2</sup>

##### Pojemność

Liczba modułów 12