



KDN451D

Szyna grzebieniowa widełkowa pozioma 2P 16mm² do RCCB 2P 12M

Specyfikacja techniczna

Prąd elektryczny

Prąd znamionowy 80 A

Architektura

Liczba biegunów 4

Wymiary

Długość 215 mm

Napięcie

Znamionowe napięcie udarowe Uimp 4000 V

Rodzaj połączenia

Przekrój poprzeczny przewodu sztywnego 16 mm²

Warunki użytkowania

Zakres temperatur pracy -25 - 55 °C

Pojemność

Liczba modułów 12