



KJ125B

## Blok rozdzielczy 4-polowy In=125 A

### Specyfikacja techniczna

#### Prąd elektryczny

Prąd znamionowy	125 A
-----------------	-------

#### Architektura

Liczba biegunów	4
-----------------	---

#### Wymiary

Wysokość	96 mm
Szerokość	170 mm
Głębokość	64 mm

#### Pojemność

Liczba modułów	10
----------------	----

#### Instalacja, montaż

Nominalny moment dokręcania	2,50 - 2,50 Nm
-----------------------------	----------------