



KR95P

## Zacisk szeregowy 25-95mm<sup>2</sup>

### Specyfikacja techniczna

#### Prąd elektryczny

Prąd znamionowy	232 A
-----------------	-------

#### Wymiary

Wysokość	97,60 mm
Szerokość	25 mm
Głębokość	82,80 mm

#### Instalacja, montaż

Montaż na	Szyna DIN
-----------	-----------

#### Rodzaj połączenia

Przekrój poprzeczny przewodu elastycznego	25 - 95 mm <sup>2</sup>
Przekrój poprzeczny przewodu sztywnego	2.5 - 95 mm <sup>2</sup>

#### Materiały

Kolor	Szary
Materiał	Poliamid (PA)

#### Łączność

Typ złącza/wtyku	Zacisk śrubowy
------------------	----------------